


LO D20-1

Drüse ist von gewöhnlicher Bildung mm.Možliwi Stärke 0,5 zu ersticken gemacht ist es, die Aspekte zu implementieren als 0,3 mm dick gegläht gegen Aufpreis 30 PLN. Die Reaktoren geeignet Abschirmkappe OT-10 (Zubehör).

Legende

groesse	ca. Ausmessung	preis	Preis inkl. Steuer
gewicht	Gesamtgewicht	Imax	Max. Anodenstrom
kern	Kerntyp	L	Andodeninduktivitaet bei f = 120Hz
R	Lastresistanz		

Specyfikacje



Drossel - LO D20-1								
L	R	I _{max}	Kern	Groesse W	Groesse H	Groesse L	Gewicht	Stueckzahl
20 H	140 Ω	200 mA	EI84/42	W1 - 70 mm W2 - 84 mm W3 - - mm	H1 - 70 mm H2 - 74 mm	L1 - 42 mm L2 - 60 mm L3 - 72 mm L4 - 82 mm	1.9 kG	1