


LO D3-1

Drüse ist von gewöhnlicher Bildung mm.Možliwi Stärke 0,5 zu ersticken gemacht ist es, die Aspekte zu implementieren als 0,3 mm dick gegläht gegen Aufpreis 30 PLN. Die Reaktoren geeignet Abschirmkappe OT-10 (Zubehör).

Legende

| | | | |
|---------|------------------------------------|-------|--------------------|
| L | Andodeninduktivitaet bei f = 120Hz | preis | Preis inkl. Steuer |
| groesse | ca. Ausmessung | kern | Kerntyp |
| gewicht | Gesamtgewicht | R | Lastresistenz |
| Imax | Max. Anodenstrom | | |

Specyfikacje



| Drossel - LO D3-1 | | | | | | | | |
|-------------------|------|------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------|------------|
| L | R | I _{max} | Kern | Groesse W | Groesse H | Groesse L | Gewicht | Stueckzahl |
| 3 H | 21 Ω | 700 mA | EI84/42 | W1 - 70 mm W2 - 84 mm W3 - - mm | H1 - 70 mm H2 - 74 mm | L1 - 42 mm L2 - 60 mm L3 - 72 mm L4 - 82 mm | 1.9 kG | 1 |